

Datenblatt

**Belüfteter RS-Pro-Fachboden, grau,
1 HE x 450 mm x 420 mm, max. 45kg**

Best.-Nr.: **668-4792**



Produktdetails

Belüfteter Fachboden von RS Pro in grauer Farbe mit den Abmessungen 1 HE x 450 mm x 420 mm und einer maximalen Belastbarkeit von 45 kg. Dieser Fachboden mit 1 HE zum Schieben für Gestellmontage ist mit hochwertigen kugelgelagerten Schubladenschienen ausgestattet und für den Einsatz in 19-Zoll-Schränken mit geeigneter Tiefe ausgelegt.

Eigenschaften und Vorteile

- Höhe: 1 HE
- Mit seidengrauer Pulverbeschichtung (RAL 7044)
- Konstruktion aus rostfreiem Stahl

Technische Daten:

Einstellbare Tiefe	0 bis 450 mm
Farbe	Grau
Tiefe	450 mm
Höhe	44,45 mm
Materialstärke	1,5 mm
Material	Stahl
Maximale Tiefe	450 mm
Maximale Last	45 kg
Rack-Einheiten	1 HE
Typ	Einschub
Belüftet	Ja
Breite	420 mm