

Akku-Kombo-Kit

DLX2221JX2

18V • 2 Maschinen • 2 Akkus •
Ladegerät

**Akku-Maschinen-Set mit bürstenlosem Schlagschrauber
und Schlagbohrschrauber für anspruchsvolle
Anwendungen**

Ein hochwertiges zweiteiliges bürstenloses 18 V Akku-Maschinen-Set für den täglichen Einsatz bei Bau- und Renovierungsmaßnahmen. Beinhaltet den DHP483-Schlagbohrschrauber, den DTD155-Schlagschrauber, zwei 3,0 Ah Akkus und ein Schnellladegerät DC18RC. Kommt in einem MAKPAC Größe 3.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität (im Lieferumfang)	3,0 Ah

Spezifikationen

- Akku-Set 18 V bestehend aus:
- Akku-Schlagschrauber DTD155: Leerlaufdrehzahl Stufe 1: 0-1.300 min⁻¹; Leerlaufdrehzahl Stufe 2: 0-3.000 min⁻¹; Leerlaufschlagzahl Stufe 1: 0-1.600 min⁻¹; Leerlaufschlagzahl Stufe 2: 0-3.900 min⁻¹; Drehmoment hart: 140 Nm; Werkzeugaufnahme: 1/4"; Akkuspannung: 18 V; Akkukapazität: 1,5 Ah; Maße (LxBxH) mm: 135x79x232; Gewicht: 1,2 kg; Schalldruckpegel (LpA): 94 dB(A); Schallleistungspegel (LWA): 105 dB(A); K-Wert Geräusch: 3 dB(A); K-Wert Vibration: 2,0 m/s²
- Akku-Schlagbohrschrauber DHP483: Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-500 min⁻¹; Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-1.700 min⁻¹; Bohrleistung in Holz: 36 mm; Bohrleistung in Stahl: 13 mm; Drehmoment weich/hart: 23/40 Nm; Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm; Akkuspannung: 18,0 V; Akkukapazität: 3,0 Ah; Maße (LxBxH) mm: 176x79x247; Gewicht 2,2 kg; Schalldruckpegel (LpA): 83 dB(A); K-Wert Geräusch: 3 dB(A); K-Wert Vibration 1,5 m/s²



Weitere Informationen

■ Service