Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

アクチュエーター

販売事業者
Rs-online

45-2T00.10H0.000



https://rs-online.eao.com/component/45-2T00.1...

お客様の製品:



45-2T00.10H0.000
アクチュエーター

前面

フロント寸法:	Ø 30 mm
フロント形状:	丸形

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズキャップ 色:	緑
レンズキャップ 材質:	プラスチック
レンズキャップ 形状:	フラッシュ
レンズキャップ 視覚効果:	透明
照光 色:	緑

機械的特性

重量:	0.012 kg

周辺条件


IP前面保護等級:	IP66、IP67、IP69K
使用温度:	- 25 ° C ～ + 70 ° C
保存温度:	- 40 ° C … + 80 ° C

耐衝撃性:	IEC 60068-2-27に準拠：正弦波半波 50 g / 11 ms
耐振動性:	IEC 60068-2-6に準拠：2 ～500 Hz: 5 g
耐候性:	IEC 60721に準拠した動作時：3K6, 3C3, 3S2, 3M6


認証

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:	アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 30 mm, 丸形, IP66、IP67、IP69K, 緑
ハウジング 材質:	プラスチック
配線図:	

マウントカットアウト:



寸法図:

