

## CARACTERISTIQUES

- Coupleur RJ45 Cat5e
- Prise femelle 8P8C vers prise femelle 8P8C.
- Contacts plaqués or 50 µ
- Contact droit câblé 1 pour le contact 1, etc.
- Pour les câbles à paire torsadée blindée (STP) et les cordons de brassage
- Conforme à la norme C5e EIA/TIA 568B.

## Coupleur femelle RJ45 Cat5 de RS Pro, UTP

RS code commande : 340-9624



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

### Description du produit

Ce coupleur RJ45 Cat5e de RS Pro permet une gestion de câble polyvalente dans un réseau domestique ou de travail. Le coupleur femelle en ligne est capable de connecter deux cordons de brassage Ethernet, ce qui permet une plus grande distance et une plus grande liberté des prises murales ou des dispositifs de connexion. Compact et robuste, l'adaptateur RJ45 femelle-femelle est également doté de contacts plaqués or pour une connectivité garantie

### Caractéristiques générales

Type	Coupleur
Type d'interface	RJ45 femelle
Catégorie de réseau local	Cat5
Type de blindage	UTP
Configuration de câblage	Droit traversant
Couleur	Noir
Matériau du boîtier	ABS ignifuge UL 94V-0
Application	Configurations de bureau domestique, centres d'appels, serveurs

### Spécifications mécaniques

Longueur	17.3mm
Largeur	16.3mm
Profondeur	28mm

### Homologations

Conformité/certifications	C5e EIA/TIA 568B/UL 94V-0
---------------------------	---------------------------



Drag to rotate

