

TPS E16000K

- Part number : TPS E16000
- Description : Orbital sander
- Handle : « pistol » style
- Plateau : Velcro D 75 mm
- Compatible : Plates D 50 mm and 75 mm
- Excentration : 3 mm
- Power : 0,45 cv – 330 W
- Air consumption : 113 l/min.
- Inlet thread : 1/4" BSPF
- Hose ID : 10 mm (3/8")
- Working pressure : 6,3 bar
- Sound level : 80 dBa
- Vibrations : 6,3 m/s²
- Length : 145 mm
- Weight : 0,72 kg
- Material : Composite body
- Included : 2 plates Velcro 2" – 3"
- Included : 30 discs abrasive 2" (grade 600, 400, 320)
- Included : 30 discs abrasive 3" (grade 600, 400, 320)



Applications



PREVOST SAS – C.S. 90208 - 74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX - France

Tel. +33 (0)4 50 64 04 45 - Fax. +33 (0)4 50 64 00 10 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Dans un souci d'apporter un meilleur service à ses clients, la société PREVOST se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de sa gamme, sans préavis