

コネクタ/アダプタ - BNC-DV 50 - 2805038

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



BNCコネクタ、2段型、NS 32またはNS 35/7,5に取付け、伝送インピーダンス：50オーム

特長

- ✓ 個別マーキング可能
- ✓ DINレールで絶縁構造
- ✓ 同軸ケーブル用
- ✓ DINレール取付け型、連続配列可能

RoHS

基本情報

梱包	10 pc
GTIN	 4 017918 074548
GTIN	4017918074548
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	55.520 g
関税	85366910
生産国	ポーランド
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

寸法

高さ	90 mm
幅	22 mm
長さ	42.5 mm

環境条件

使用周囲温度	125 °C
保護等級	IP20

その他

コネクタ/アダプタ - BNC-DV 50 - 2805038

技術データ

その他

ハウジングの材質	PA
UL94難燃性クラス	V2
色	灰
取付けタイプ	NS 35/7,5

保護回路

周波数範囲	0 GHz ... 4 GHz
定在波比SWR、50Ωシステムの場合	< 1.15 (4 GHz)

接続データ

接続方法	BNC 50 Ω
------	----------

基準と規格

UL94難燃性クラス	V2
------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	環境に優しい使用期間 = 50
	有害物質についての詳細は「ダウンロード」タブよりカテゴリの「自己宣言」をご参照ください。

分類

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141190
eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141190
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121410

コネクタ/アダプタ - BNC-DV 50 - 2805038

分類

UNSPSC

UNSPSC 12.01	39121404
UNSPSC 13.2	39121410

認証

認証

認証

EAC

防爆認証

認証の詳細

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	--	--------------------------

アクセサリ

アクセサリ

取付けレール

DINレール、取付け穴あり - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



DINレール、取付け穴あり、標準プロファイル、幅: 35 mm、高さ: 7.5 mm、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ加工され不動態化処理、長さ: 2000 mm、色: 銀

DINレール、取付け穴なし - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DINレール、取付け穴なし、標準プロファイル、幅: 35 mm、高さ: 7.5 mm、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ加工され不動態化処理、長さ: 2000 mm、色: 銀

コネクタ/アダプタ - BNC-DV 50 - 2805038

アクセサリ

DINレール、取付け穴あり - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



DINレール、取付け穴あり、標準プロファイル、幅: 35 mm、高さ: 7.5 mm、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ加工、白パッシブ、長さ: 2000 mm、色: 銀

DINレール、取付け穴なし - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



DINレール、取付け穴なし、標準プロファイル、幅: 35 mm、高さ: 7.5 mm、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ加工、白パッシブ、長さ: 2000 mm、色: 銀

DINレール、取付け穴なし - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



DINレール、取付け穴なし、標準プロファイル、幅: 35 mm、高さ: 7.5 mm、EN 60715準拠、部材: アルミ、コーティングなし、長さ: 2000 mm、色: 銀

DINレール、取付け穴あり - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



DINレール、取付け穴あり、標準プロファイル、幅: 35 mm、高さ: 7.5 mm、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ、長さ: 2000 mm、色: 銀

DINレール、取付け穴なし - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



DINレール、取付け穴なし、標準プロファイル、幅: 35 mm、高さ: 7.5 mm、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ、長さ: 2000 mm、色: 銀

コネクタ/アダプタ - BNC-DV 50 - 2805038

アクセサリ

DINレール、取付け穴なし - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DINレール、取付け穴なし、標準プロファイル、幅: 35 mm、高さ: 7.5 mm、EN 60715準拠、部材: 銅、コーティングなし、長さ: 2000 mm、色: 銅

終端キャップ - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

DINレール終端、DINレールNS 35/7.5用



終端止め

エンドブラケット - E/AL-NS 35 - 1201662



エンドクランプ、UKH 50 ~ UKH 240の終端サポート用、DINレールNS 35に押し込んで2本のネジで固定、幅: 10 mm、色: アルミニウム