

INSERTI CON PROFILO SPECIALE TORX® TAMPER RESISTANT X-GRIP PER ESAGONI INCASSATI - ATTACCO 1/4"

660 XSTX

ISO 1173

NEW!



- Profilo esclusivo TORX® X-Grip per viti con impronta TORX® Tamper Resistant incassate: permette di fare presa su esagoni incassati intatti o completamente danneggiati fino al 92%
- In acciaio speciale con finitura fosfatata

Dettagli famiglia

Codice	n°	L mm
U06600610	T10	25
U06600615	T15	25
U06600620	T20	25
U06600625	T25	25
U06600627	T27	25
U06600630	T30	25
U06600640	T40	25

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Serie / Configurazioni

Articoli



519 M 613AEAX - Modulo in spugna bicolore assortito (41 pz)



609 1/4 EAX - Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali X-Grip ed inserti per avvitatura (38 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000