

Datenblatt:

Flachwinkelstecker T12 90° Winkel Skate ws

Flachwinkelstecker T12 90°, Ø 6-7mm, ~ 3x1mm², Winkel Skate weiss, Kabeleinführung senkrecht

Artikelnummer	1409638
EAN	7611007079482
Einheits Nr.	672012416
Einheit	BLIS
Verpackungseinheit	6
Verpackungsmasse	10.0 x 13.0 x 5.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.045 Kg
Ursprungsland	CN
Zolltarifnr.	85366990990



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Stecker
Marke	STEFFEN
Modell	Typ 12 Skate
Produktfarbe	Weiss
Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V
Nennleistung	2500 W
Steckertyp	Typ 12 Flachwinkelausführung
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Produkthöhe	60 mm
Produktbreite	50 mm
Produkttiefe	50 mm
Gewicht netto	0.030 Kg
Verpackungsart	Blister