


Doublure en mesh 3D

- Respirante, absorbante et à séchage rapide



Haut de tige ergonomique et languette matelassés

- Protection des malléoles et du cou-de-pied



Première de propreté bac'run ® PU. NITRILE

- Amovible et antistatique
- Meilleure hygiène
- Confort optimal

SPÉCIFICATIONS ET NORMES TECHNIQUES :

- Réglementation européenne (UE) 2016/425
- Norme : EN ISO 20345:2011
- Marquage : S3 HRO SRC
- Poids moyen pour une chaussure taille 42 : 724 g

PERFORMANCE DE LA SEMELLE EN MATIÈRE DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

MARQUAGE	SURFACE	LUBRIFIANT	COEFFICIENT DE FRICTION : À PLAT
SRA	Carreaux céramiques	Sodium lauryl sulfate	0,34 (minimum requis de 0,32)
SRB	Acier	Glycérine	0,18 (minimum requis de 0,18)
SRC	Satisfait aux exigences des 2 tests ci-dessus (SRA + SRB)		

INFORMATIONS POUR COMMANDER

DESCRIPTION	RÉF.	POINTURE
Argono Evo S3 HRO SRC	62 458 92	38-48

Pour plus d'informations
www.honeywellsafety.com

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

FRANCE
Honeywell Safety Products France SAS
Immeuble Edison Paris Nord 2
33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte
95958 Roissy CDG Cedex
Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79
Fax : +33 (0)1 49 90 71 04

POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE DÉDIÉ AUX EPI DE SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

Numéro vert : 00 800 3344 2803 (appels gratuits depuis l'Europe)
Tél. : +44 (0)1698 647 087 (appels taxés)
E-mail : IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

Email : info-france.hsp@honeywell.com

BENELUX
Honeywell Safety Products Benelux BV
Lange Amerikaweg 55
7332 BP Apeldoorn, Nederland
Tel : +31 (0) 20 5656 988
Email: info-benelux.hsp@honeywell.com

CHAUSSURES | HONEYWELL BAC'RUN® PUN | 04/2021
© 2021 Honeywell International Inc.

Honeywe