

BES 6-LA 24 SO - 元件插头

3048807

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048807>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

元件插头，深度: 58.9 mm，宽度: 12.2 mm，高度: 8.7 mm



商业数据

订货号	3048807
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1Z3X
产品关键代码	BE1Z3X
GTIN	4046356291149
单件重量 (含包装)	7.745 g
单件重量 (不含包装)	7.74 g
原产地	PL

BES 6-LA 24 SO - 元件插头

3048807

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048807>



技术数据

产品属性

产品类型	元器件插拔式端子
电位	2

连接数据

紧固扭矩	0.5 ... 0.6 Nm
------	----------------

尺寸

宽度	12.2 mm
高度	8.7 mm
深度	58.9 mm
套管长度	16.5 mm
冷压头直径	4 mm

材料规格

阻燃等级, 符合UL 94	V2
绝缘材料	PA

机械特性

技术数据	
套管长度	16.5 mm

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度, 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

BES 6-LA 24 SO - 元件插头

3048807

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048807>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

BES 6-LA 24 SO - 元件插头

3048807

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048807>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn