

ACTIVARMR® Multipurpose Medium Duty (Mittlere Belastungen)

MECHANIKSCHUTZ



MEHRZWECKHANDSCHUHE



MITTLERE BELASTUNGEN

ART. NR. #	AUSFÜHRUNG	GAUGE	TRÄGER-MATERIAL	BESCHICHT-UNGS-MATERIAL	BESCHICHT-UNGSART/-PROFIL	STULPENART	FARBE	EN-GRÖßE	LÄNGE (MM)	VERPACK-UNG
97-008	Gestrickt	15	Spandex Nylon Kevlar®	Nitrilschaum	Innenhand beschichtet	Klettverschluss	Schwarz/ Grau/Orange	8, 9, 10, 11	243-284	12 Paar pro Karton



BESCHREIBUNG

- Der ActivArmr® Multipurpose Medium Duty (Mittlere Belastungen) eignet sich ideal für Arbeiten mit rauen Materialien und Elektrowerkzeugen.
- Eine Schicht aus modernisiertem DuPont™ Kevlar® gewährleistet die Robustheit und hohe Schutzwirkung vor Schnitt- und Schürfverletzungen. (Schnittschutz Stufe 2, Abrieb Stufe 4).
- Erhöhter Innenhandschutz durch extra Verstärkungen
- Eine Nitrilschaumbeschichtung bietet einen verbesserten Nass- und Trockengriff.
- Die Passform wie „eine zweite Haut“ unterstützt die Fingerbeweglichkeit für Präzisionsarbeiten den gesamten Arbeitstag.
- Der Handschuh hat eine verstellbare Manschette mit Klettverschluss und ist mit einem Namensetikett versehen.

INTEGRIERTE TECHNOLOGIE

Kevlar®



Vielseitiger Schutz für all Ihre rauen Arbeiten

PRIMÄRINDUSTRIEN



IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Fliesen- und Kachelarbeiten
- Dacharbeiten
- Zuschnitt-, Sandstrahl-, Sägearbeiten
- Rohrverlegungsarbeiten



EN 388
4232

KATEGORIE II

Druckdatum: 02-04-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu