

## MERKMALE

- Verwenden Sie beide Enden des Innensechskantschlüssels
- Die Innensechskantschlüssel sind wärmebehandelt gemäß HRC 48 ~ 52
- Eine stilvolle, verschleißfeste Vinyl-Aufbewahrung, Werkzeugrolle sorgt dafür, dass die Schlüssel nicht beschädigt werden oder verloren gehen
- Chemisch geschwärzte Oberfläche an jedem einzelnen Innensechskantschlüssel

## 25-teiliger Innensechskantschlüsselsatz von RS Pro, L-Form 1,5 mm

RS Best.-Nr. 537-827



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

**Produktbeschreibung**

Dieser hochwertige Innensechskantschlüsselsatz von RS Pro ist eine praktische Möglichkeit, um verschiedene allen Schlüsselgrößen an einem Ort zu halten. Mit langen und kurzen Arm Schlüsseln in metrischen und zölligen Größen bereitet der Satz Sie auf eine Vielzahl von Sechskanttreibermöglichkeiten vor. Die Schlüssel werden in einem praktischen Kunststoffhalter geliefert und sind tragbar, ordentlich organisiert und für jede Aufgabe geeignet. Die L-Schraubenschlüssel mit langem Arm sind ideal für tief eingestellte Schrauben.

**Welche Größe haben die Schlüssel?**  
 Der Inhalt dieses Innensechskantschlüsselsatzes umfasst:

- 12 Stück - zöllige Innensechskantschlüssel der langen Serie - 1/16 Zoll, 5/64 Zoll, 3/32 Zoll, 7/64 Zoll 1/8 Zoll, 9/64 Zoll, 5/32 Zoll, 3/16 Zoll, 7/32 Zoll 1/4 Zoll, 5/16 Zoll und 3/8 Zoll
- 13 Stück - metrische Sechskantschlüssel der kurzen Serie - 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0 und 10,0 mm

**Allgemeine**

<b>Zöllig oder metrisch</b>	Metrisch
<b>Anzahl der Teile</b>	25
<b>Form</b>	L
<b>Sechskantschlüsselart</b>	Sechskant
<b>Material</b>	Chrom-Vanadium-Stahl
<b>Oberfläche</b>	Geschwärzt
<b>Höhensicher</b>	Nein
<b>Inhalt</b>	25pc. Metrischer Sechskant-Innensechskantschlüssel in L-Form mit langem Arm
<b>Anwendungen</b>	Sie sind ideal, wenn Befestigungselemente eingestellt oder Geräte demontiert werden müssen. Von der Möbelmontage bis zur Fahrradwartung

**Elektrische**

<b>Nicht parkend</b>	Nein
----------------------	------

**Mechanische**

<b>Arm kurz oder</b>	Lang
<b>Härte</b>	Wärmebehandelter Innensechskantschlüssel gemäß HRC 48 bis 52

### Abmessungen

Sechskantschlüsselgröße	
Metrisch	Zöllig
1.5mm	1/16in
2.0mm	5/64in
2.5mm	3/32in
3mm	5/64in
4mm	1/8in
4.5mm	9/64in
5mm	5/32in
5.5mm	3/16in
6mm	7/32in
7mm	1/4in
8mm	5/16in
9mm	3/8in
10mm	-

### Zulassungen

VDE-/1000-V-Zulassung	Nein
-----------------------	------

