



### Hauptmerkmale

Produktserie	OsiSense XC
Name der Reihe	Standardformat
Produkt oder Komponententyp	Positionsschalterhebel
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKY
Produktkompatibilität	XCKJ
Zugehöriger Kopf	ZCKE05
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Federstab Federrückstellung Metall (Vierk.-Stange 3 mm, L = 125 mm)
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriichtung

### Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch Betätiger nicht festgelegter Form
Positivöffnung	Ohne

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	10-120 °C für hohe Temperatur -40-70 °C für niedrige Temperatur -25-70 °C für Standard
Umgebungstemperatur zur Lagerung	-40-70 °C für niedrige Temperatur 10-120 °C für hohe Temperatur -40-70 °C für Standard
Umweltbedingungen	Hohe Temperatur Niedrige Temperatur Standard

### Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform

 Schneider-Electric-Konformitätserklärung

REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------