

MERKMALE

- Flexibler einstellbarer Schwanenhals
- Doppelschirmungsdesign für effiziente Wärmeableitung
- Hochwertige Bauweise
- Leicht für maximale Vielseitigkeit.

LED-Maschinenleuchte von RS Pro, 100 → 240 V ac, 3 W, flexibler Hals, 520 Reichweite, 520 mm Arm Länge

RS Best.-Nr. 777-8006



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Diese flexible LED-Arbeitsplatzleuchte von RS PRO liefert dort Licht, wo Sie es benötigen, und hält Ihre Hände frei. Mit dem vollständig verstellbaren Schwanenhals gibt es keinen Beleuchtungswinkel, der nicht erreicht werden kann. Der Schwanenhals ist zudem vibrationsfest, sodass sie mit gutem Gewissen in Umgebungen mit schweren Maschinen eingesetzt werden kann.

Allgemeine

Lampentyp	LED
Leichte Ausführung	Flexibler Arm
Lampe im Lieferumfang enthalten	Ja
Integrierter Transformator	Ja
Abschirmung montiert	Nein
Schalter montiert	Nein
Schirm	Kunststoff
Halslänge	500mm
Arm-Typ	Flexibler Hals

Elektrische

Netzstecker-Typ	Typ G - Britisch BS1363
Nennspannung	100 V bis 240 V
Wattleistung	3W
Energieeffizienzklasse EU	A+
Anzahl der Glühlampen	3

Mechanische

Arm	520mm
Kabellänge	1.8m
Maximale Reichweite	520mm
Strahlwinkel	30°

Schutzkategorie

IP-Schutzart

IP 20

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung

RoHS-Konformitätszertifikat, CE-Zulassung



