



2010533

Cordons RJ45 CAT6 F/UTP - PVC

28/11/2019 Ed2 CH



Description

- Cordons F/UTP – 4 paires – Catégorie 6 – 250 MHz
- Câble souple AWG26
- Différente longueur disponible : 0.5m - 1m – 2m – 3m – 5m – 10m
- EIA/TIA 568 B
- Plug de type FTP : RJ45 8P 8C– Contacts Or
- Conditionnement unitaire

Généralités

Performance	ISO 11801 Ed2.2 Class E & EIA/TIA 568-C.2 CAT6
Blindage	F/UTP
Connectique	Embase RJ45 8P 8C – Contact revêtement Or

Propriétés

Comportement au feu	IEC 60332-1
Température utilisation	-20°C to +70°C
Conforme à RoHS	

Information de commande

Ref	Désignation	Conditionnement
2010533	Cordon CAT6 F/UTP 250MHz PVC	Unitaire

Pour la longueur remplacer la lettre x par 005/1/2 /3 /5 or 10