

Produktinformation

97 54 27

Crimpzange für Miniaturstecker

Parallelcrimp

Für MQS-Stecker ohne Einzeladerabdichtung (Seal)

- Parallele Crimpbackenführung, um den besonders hohen Anforderungen kleiner Verbinder gerecht zu werden
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Crimpzangen für andere Miniaturstecker wie z. B. HD 22; Modu IV; Micro Timer; ... auf Anfrage
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	97 54 27
EAN	4003773079873
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	305 g
Abmessungen	190 x 60 x 34 mm

Technische Attribute

Anwendung	MQS-Stecker ohne Einzeladerabdichtung (Seal)
Kapazität Quadratmillimeter	0,25 / 0,35 / 0,5 mm ²
Anzahl der Nester	3

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

