

4-teiliger Satz ableitfähiger Zangen aus der Serie TECHNICline in einem handlichen Reißverschluss-Etui aus schwarzem leitfähigem Kunstleder für höchste Qualitätsansprüche

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Gewicht: 0,400 kg
3-963-15	Mini-Seitenschneider TECHNICline, 120 mm, völlig ohne Schneidwate, für weichen Draht bis 1,3 mm Ø, mittelharten Draht bis 0,7 mm Ø, geschraubtes Präzisionsgelenk, Doppelblattfeder, reflektionsfreie Oberfläche, ableitfähige zweifarbige Handschutzhüllen	
3-971-15	Seitenschneider TECHNICline, 125 mm, mit Schneidwate, für weichen Draht bis 1,6 mm Ø, mittelharten Draht bis 1,0 mm Ø, harten Draht bis 0,5 mm Ø, geschraubtes Präzisionsgelenk, Doppelblattfeder, reflektionsfreie Oberfläche, ableitfähige zweifarbige Handschutzhüllen	
3-992-15	Flachzange TECHNICline, 130 mm, glatte Greifflächen, Ausführung wie vor	
3-683-15	Spitzzange TECHNICline, 140 mm, lange glatte Greifflächen, Ausführung wie vor	



3-970

## SEITENSCHNEIDER, TELEFON- UND KOMBINATIONS-ZANGEN

eingelegetes Gewerbe, verchromt-poliert, mit ableitfähigen, schwarzen Handschutzhüllen

Nr.	Länge mm	Kopfbreite mm	Ausführung	Schneidwerte			Gewicht g
				Draht weich	mm mittel	Ø hart	
<b>Seitenschneider</b>							
schwedische Form							
3-133-13	145	19	Spezialstahl		2,5	1,25	155
<b>Telefonzange</b>							
oval-spitz, lange gerade Backen, mit Schneide für harten Draht							
3-245-13	200	18,5	Greifflächen mit Hieb				180
<b>Kombinationszange</b>							
mit Drahtschneider, für harten Draht							
3-732-13	165	23	Greifflächen mit Hieb				185



3-133-13



3-245-13



3-732-13