

Projecteur LED portable BF 3000 MA 360° rechargeable, 3000 lm, IP54

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur.



Référence
Code-barre

1171410301
4007123671557

DESCRIPTION

- Excellent éclairage panoramique grâce à une diffusion à 360°.
- Interrupteur marche/arrêt avec 3 modes d'éclairage : 100 % - 50 % - 25 %.
- Possibilité d'utiliser verticalement à l'envers, suspendre ou fixer sur un trépied.
- Dôme translucide pour un éclairage non éblouissant, en matière plastique robuste, résistant aux chocs.
- Batterie Li-Ion 11,1 V/4,4 Ah intégrée avec témoin de charge.
- Facile à transporter grâce au support range-câble.
- Crochet de suspension rabattable.
- Câble de raccordement avec chargeur AC fourni.

Projecteur LED portable BF 3000 MA 360° rechargeable, 3000 lm, IP54

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur.



Référence 1171410301
Code-barre 4007123671557

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1171410301	Temps de charge de la batterie	5 h
Code-barre	4007123671557	Nombre de piles/ batteries	1
Flux lumineux	3,000 lm	Type de batterie	Batterie intégrée
Efficacité lumineuse	100 lm/W	Technologie batterie	Lithium-Ion
Température de couleur	6,500 K	Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Indice de rendu des couleurs	80-89 (classe 1B)	Classe de protection	III
Capacité de la batterie	4.4 Ah	Indice de protection (IP)	IP54
Tension de la batterie	11.1 V	Couleur	noir
Autonomie max.	12 h		

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	1.95 kg
Poids du produit (sans emballage)	1.48 kg	Dimensions LxLxH (emballage compris)	21,5 cm x 21 cm x 29,1 cm
Dimensions LxLxH (sans emballage)	21 cm x 20,5 cm x 22,5 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED portable BF 3000 MA 360° rechargeable