

## MERKMALE

- Anzahl der LEDs: 60 pro Meter
- Großer Betrachtungswinkel: 120°
- IP65-Quarzharz
- Selbstklebend
- Farboptionen: kühles Weiß, warmes Weiß, natürliches Weiß, Rot, Grün, Blau und Gelb
- IP20-Optionen sind verfügbar

## Weißer LED-Streifen von RS Pro, 5 m, 12 V

RS Best.-Nr. 883-7904



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Bei der Serie LS handelt es sich um flexible LED-Lichtbänder in Längen von 1 m und 5 m. Diese flexiblen LED-Streifen sind in einer Vielzahl von Farboptionen erhältlich und verfügen über eine selbstklebende Rückseite zur einfachen Befestigung. Ihre Flexibilität ermöglicht es ihnen, sich an verschiedene Formen anzupassen und Kurven und Ecken zu folgen.

## Allgemeine

<b>LED-Farbe(n)</b>	Weiß
<b>Anzahl der LEDs pro Meter</b>	60
<b>Flexibel/starr</b>	Flexibel
<b>LED-Chip</b>	SMD3528 60LED/M
<b>Anwendungen</b>	Küchen, Badezimmer, Automobilindustrie, Beschilderung, Lenkungsbeleuchtung, Türbeleuchtung, Architektur, Allzweck-Beleuchtung

## Farbspezifikation

Farbe	Farbtemperatur	Typischer Lichtstrom (lm/m)
<b>Kühles Weiß</b>	5500K - 7000K	550lm/m
<b>Weiß</b>	4000K - 4500K	450lm/m
<b>Warmweiß</b>	2700K - 3200K	400lm/m

### Elektrische

Nennspannung	12 V dc
Nennstrom	400 mA (pro Meter)
Leistung pro Meter	4.8W/m

### Mechanische

Streifenlänge	5m
Streifenbreite	10mm
Strahlwinkel	120°

### Schutzkategorie

IP-Schutzart	IP65
--------------	------

### Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	RoHS
----------------------------	------



