

CARACTERISTIQUES

- Serre-câbles à filetage vertical ou horizontal
- Installation rapide
- Solide base adhésive
- Orifices pour vis pour un support supplémentaire
- Montage sur câble simple

Montage sur serre-câble naturel autoadhésif de RS Pro 19,5 x 19,5 mm, 4,6 mm max. Largeur de serre-câble

RS code commande : 227-996



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Cette base pour serre-fils adhésive est conçue comme un point d'ancrage pour attacher les fils à une autre surface à l'aide d'un serre-fils. Pour un support accru, des orifices de montage sont fournis pour les vis. La conception à 4 contacts permet d'enfiler des serre-fils verticalement ou horizontalement une fois monté.

Caractéristiques

Couleur	Naturel
Matériau	Nylon 66
Température d'utilisation minimale	-28°C
Température d'utilisation maximale	48 °C
Quantité	50
Comportement au feu	Auto-extinguible
Autoadhésif	Oui
Méthode de fixation	Adhésif
Application	Gestion et organisation de câbles

Spécifications mécaniques

Longueur	19.5mm
Largeur	19.5mm
Diamètre du trou de fixation	3.2mm
Acceptation de la largeur de serre-câble	4.6mm
Hauteur	3.9mm

Homologations

Normes Met	UL 94 V-2
-------------------	-----------

