



DWE4157

125mm / 900 Watt Winkelschleifer

Produktbeschreibung

- Kompakter Einhand-Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser
- Wiederanlaufschutz - Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach Spannungsausfall
- Elektronischer Sanftanlauf verhindert ein ruckartiges Anlaufen der Maschine
- Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung schützt den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Sehr flaches Getriebegehäuse für problemlosen Einsatz bei eingegengten Platzverhältnissen
- 100% Kugellagerung des Getriebes zur Erhöhung der Laufruhe und Lebensdauer

Serienmäßiger Lieferumfang

- Werkzeuglose Schutzhaube für Schleifarbeiten
- Zusatzhandgriff
- Spannmutter, Spannflansch
- Montagewerkzeug

Garantiebedingungen

- DEWALT Garantie: 3 Jahre (bei Online-Registrierung)

Technische Daten	
Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	11800 U/min
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2.05 kg
Länge	270 mm
Höhe	80 mm
Triaxiale Vibrationsstärke (Schleifen)	11 m/s ²