

M18 FBJS-OX

M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE CHAMPIGNON

- Moteur POWERSTATE™ sans charbon conçu pour une meilleure durée de vie de l'outil et des coupes rapides allant jusqu'à 32 m en OSB 19 mm (avec une batterie M18 B5)
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La technologie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Système de fixation FIXTEC™ pour un changement de lame rapide et facile
- Mouvement pendulaire à 5 positions pour des coupes toujours plus performantes
- Interrupteur marche / arrêt ambidextre permettant à l'utilisateur d'allumer l'outil en toutes circonstances
- 6 vitesses préprogrammées avec démarrage progressif pour un meilleur contrôle de l'outil et des coupes précises
- Jusqu'à 3500 course/min pour des coupes propres qui n'abîme pas le matériau
- Souffleur de poussière intégré pour une bonne visibilité de la ligne de coupe tout au long de l'application
- Éclairage LED intégré pour une bonne visibilité de la zone de travail
- Semelle souple amovible pour des coupes sans marques ni rayures sur tous les matériaux
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™

Cadence de coupe (courses/min)	800 - 3,500
Coupe biseau (°)	45
Course (mm)	25
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933464799