

特点

- 设计用于推 / 拉应用、而不是夹紧
- 防碎热塑性塑料
- 高拉伸强度
- 黄铜母插件或镀锌钢公螺柱
- 头部和柄之间留有空间、即使在佩戴时也能操作 手套

RS Pro 形旋钮、 M4

RS 号: 448-8820



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

旋钮可用于我们日常生活中的各种应用、并可执行多种功能、从用作固定手柄到用于拧紧、松动、调整、夹紧和推入其他组件或设备。它们可用于各种应用、从工业和建筑机械到音频和视觉设备。

包容式旋钮： M4 (R [4488820.](#))、 M5 (R [4488836.](#))、 M6 (R [4488858.](#))、 M8 (R [4488864.](#))、 M10 (R [4488870.](#))。

插入式旋钮： M5 (R [4488886.](#))、 M6 (R [4488892.](#))、 M8 (R [4488915.](#))、 M10 (R [4488921.](#))。

一般规格

螺纹	M4
旋钮形状	滚花
安装类型	螺纹孔
主体材料	玻璃纤维增强聚酰胺 (pa) 科技聚合物
插入材料	黄铜
颜色	黑色
表面	无光泽
应用	制造 / 工业机械、存储和一般家具、抽屉和其他移动部件

机械规格

螺纹直径	4mm
螺纹长度	10mm
旋钮直径	21mm
孔直径	12.5mm
孔长度	10.5mm

认证

合规性 / 认证	EN61340
----------	---------

