

BOG100x35-Ø8

EAN 4031582347227

Rad aus hitzebeständigem Kunststoff, selbstfettende Lagerbuchse

Technische Daten

Rad-Ø	100 mm
Reifenbreite	35 mm
Achsloch-Ø	8 mm
Nabellänge	45 mm
Temperaturbereich	- 40 / + 280 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	0.252 kg
Härte der Lauffläche	D 85 Shore
Tragfähigkeit	125 kg
Tragfähigkeit (statisch)	250 kg



Laufverhalten	+	+	+	+	+
Fahrgeräusch	+	+	+	+	+
Verschleißbeständigkeit	+	+	+	+	+
Korrosionsbeständigkeit	+	+	+	+	+

