

5					4					3					2					1				
D					25,4 1,27 9,2 2,54					2,54 x6=(15,24) 2,54 1. Kontakt 1st contact 1er contact Printed board layout Component side all holes Ø0.05 Ø0,94 to 1,09 according to DIN 41611					6,15 6,3 0,63 6,35 5,45 0,63 2,54									
C					4,1 0,55 7,4 8,9 2,54 0,55 6x2,54=(15,24)					8,9 22,94														
B																								
A					All Dimensions in mm Original Size DIN A 4					Techn. Character.					Nicht tolerierte Masse! Free size tolerances									