

## 圧着工具 - CRIMPFOX-CX 7,06 HD-M - 1212718

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



圧着工具、コンパクトなペンチ、同軸コネクタ、HDTV、BNC、TNC、1.04 mm、4.52 mm、6.48 mm、7.06 mm、マーク入りダイステーション x 4、加圧ロック機構、側面挿入

### 特長

- 同軸プラグインコネクタ用圧着工具
- 加圧ロック機構
- ケーブルは水平方向に挿入

### 基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 046356 857772
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	620.0 GRM
関税	82032000
生産国	スウェーデン
注意	受注生産 ( 返品不可 )

### 技術データ

#### その他

色	黒
圧縮	HEX圧着
型式	圧着位置1
圧着幅	4.52 mm
型式	圧着位置2
圧着幅	6.48 mm
	7.06 mm
ダイ・ステーション	圧着位置4 1.68 mm
圧着幅	1.68 mm
ダイ・ステーション	圧着位置5 1.04 mm
圧着幅	1.04 mm

## 圧着工具 - CRIMPFOX-CX 7,06 HD-M - 1212718

### 分類

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811

#### ETIM

ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518