

LÉGENDE DU TABLEAU :

Ensemble de 3 couples pince/étau livré sans câble et avec une clé par couple.

Autres références disponibles sur demande (y compris ensemble 1 couple pince/étau).

SMAPE VERSION LIGNE

RS **891-9277**

MPN S1P0AGT

Pince

SA342

Embout

AN

Étau

SAGTE25

SMAPE VERSION POSTE

RS **891-9270**

MPN S1P1HNC

Pince

SA1560

Embout

HE

Étau

SANBCRTTS

RS **891-9274**

MPN S1P1LNC

Pince

SA1560

Embout

CL

Étau

SANBCRTTS

RS **891-9283**

MPN S1P1XNC

Pince

SA1560

Embout

X46

Étau

SANBCRTTS

Référence

ISC

Capacité de serrage

Poids

SA342 40kA/s

De Ø3 à Ø42 mm

1.2kg

SAGTE25 40kA/s

Cornière jusqu'à 40 mm

1.8kg

SA1560 40 kA/s

De Ø5 à Ø60 mm

1.3kg

SANBCRTTS 40 kA/s

Plat jusqu'à 35 mm

1.2kg

Embout

AN

Anse

HE

Hexagonal de 26 mm

CL

Cloche

X46

A visser



SA342



SAGTE25



SA1560



SANBCRTTS



AN



HE



CL



X46