

brennenstuhl®

Mobiler LED Akku Strahler RUFUS 3020 MA mit Farbwiedergabe 15CRI 96, 2700 lm, IP65



Technische Daten

Artikelnummer:	1173110300	Schlagfestigkeit:	IK08
EAN:	4007123668465	Schutzklasse:	III
Gesamtlichtstrom Hauptquelle:	2.700 lm	Schutzart (IP):	IP65
Leistung:	30 W	Farbe:	schwarz
Farbtemperatur:	6.500 K	Verpackung:	Im Verkaufskarton
Anzahl der Batterien:	1	Produktgewicht (ohne Verpackung):	1,11 kg
Batterie Bauart:	Akku fest eingebaut	Produktlänge (ohne Verpackung):	5 cm
Batterie Technologie:	Lithium-Ion	Produktbreite (ohne Verpackung):	14 cm
		Produkthöhe (ohne Verpackung):	21 cm

Spannung:	7,4 V	Produktgewicht (inkl. Verpackung):	1,41 kg
Akku-Kapazität:	5 Ah	Produktlänge (inkl. Verpackung):	7 cm
Leuchtdauer max.:	25 h	Produktbreite (inkl. Verpackung):	16,3 cm
Ladezeit:	5 h	Produkthöhe (inkl. Verpackung):	23 cm

Produkttexte

Höchste Lichtqualität für Maler und Lackierer.

- * Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- * Schalter mit Funktionen
- Licht: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- * Lichtfarbe: 5 Stufen 2700 K bis 6500 K mit bester Farbwiedergabe 15CRI 96.
- * Ein/Ausschalter mit Memory-Funktion für den zuletzt verwendeten Status.
- * USB-Ladekabel Typ A / C.
- * Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 1 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, Tablets, etc.
- * Li-Ion Akku 7,4 V/5 Ah mit Powerbank Funktion und Ladeanzeige.
- * Gehäuse aus Aludruckguß, Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff.
- * Stoßfest und sturzsicher aus bis zu 3 m Höhe.
- * Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell.
- * Mit passender robuster Tasche für den sicheren Transport.
- * Im farbigen Verkaufs-Karton.