


MODULO IN SPUGNA BICOLORE ASSORTITO (35 PZ)



519 M 612CLB

PROMO

Dettagli famiglia

Codice

LxPxH mm

Peso kg

U05190989

415x376x45


5,2

Composizione

Articolo

Pezzi

Misure



519 M 612CLAV - Modulo in spugna
bicolore vuoto

1

-



241 1/2 - Snodo cardanico

1

-



Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	240 1/2 N - Leva a T con attacco quadro scorrevole	1	-
	236 1/2 - Prolunghe	2	125-250
	237 B 1/2 - Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	1	-
	235 1/2 LN - Chiavi a bussola lunghe con bocca poligonale	10	10-12-13-14-17-19-22-24-27-30
	235 1/2 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale	20	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.