

Kartuschenpistole



Technische Daten

Max. Betriebsdruck : 6,2 bar

Anschluss : Lieferung mit 3
Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4
mm; ARO 210

	A (mm)	B (mm)	Betriebsdruck (bar)	Dimensionen (Größe der Aufnahme (mm))	Fassungsvermögen (Kartuschen - ml)	Luftverbrauch (l/min)	IG BSPT	Gewicht (kg)	Art. Nr
	311	165	4,8	50 x 210	310	113	R 1/4	1,1	TCG C300

