

C-ME 4/3 - 操作杆



3035760

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035760>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

操作杆，用于连接三个分断测试端子



商业数据

订货号	3035760
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE2ZWX
产品关键代码	BE2ZWX
目录页面	页码105 (C-1-2019)
GTIN	4046356521864
单件重量（含包装）	1.47 g
单件重量（不含包装）	1.4 g
原产地	PL

C-ME 4/3 - 操作杆



3035760

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035760>

技术数据

产品属性

产品类型	开关模块
位数	3

尺寸

宽度	18.4 mm
高度	5 mm
深度	5 mm

材料规格

颜色	橙色 (RAL 2003)
----	---------------

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 85 °C
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 55 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

C-ME 4/3 - 操作杆



3035760

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035760>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

C-ME 4/3 - 操作杆



3035760

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035760>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn