

FLEXTRIL™

NITRIL-CHEMIKALIENSCHUTZ-HANDSCHUHE

Die Arbeit mit Gefahrstoffen ist eine Herausforderung. Ihre Sicherheit und Produktivität am Arbeitsplatz zu erhöhen, ist unsere Herausforderung. Honeywell stellt dazu vor: Flextril, die Lösung zum Schutz Ihrer Hände - mit fünffacher Leistung: hohe Chemikalienbeständigkeit, zuverlässige Schnittfestigkeit, gute Rutschhemmung bei Trockenheit und Nässe, verbesserte Fingerbeweglichkeit sowie optimierter Tragekomfort. Darüber hinaus haben Sie mit dem auf dem Handschuh aufgedruckten QR-Code alle Leistungsdaten griffbereit.

FÜNFFACHE LEISTUNG. EINE LÖSUNG.

Verlassen Sie sich auf den kombinierten Chemikalien- und Schnittschutz von Flextril. Die Nitrilbarriere schützt Ihre Hände vor Chemikalien, Reizstoffen und anderen potenziell gefährlichen Materialien, während die Schnittschutz-Technologie Verletzungen verhindert. Darüber hinaus rutscht Ihnen nicht einmal die kleinste Schraube durch die Finger, da die speziell entwickelte Beschichtung von Flextril Ihnen die Rutschhemmung bietet, die Sie beim Tragen von Chemikalienschutzhandschuhen benötigen.

Sie können Ihre Werkzeuge jetzt noch effizienter handhaben - dank Schutzhandschuhen mit optimaler Schichtstärke, die mehr Fingerbeweglichkeit und mehr Bewegungsfreiheit bieten. Darüber hinaus bietet das neue ergonomische Design der Flextril-Serie eine leistungsstarke Unterstützung der Hände und hohen Tragekomfort. Übertreffen Sie die Grenzen des Chemikalienschutzes mit einer einzigen Lösung, die bessere Leistung und höheren Komfort zum richtigen Preis bietet.



FÜNF STÄRKEN IN EINER HAND



HOHER CHEMIKALIENSCHUTZ

- Nitrilbarriere für fortschrittlichen Chemikalienschutz
- Typ A gemäß EN ISO 374:2016
- Geeignet für die Handhabung von Lebensmitteln gem. EU 1935/2004



ZUVERLÄSSIGER SCHNITTSCHUTZ

- Schnittschutz-Technologie
- Vereinfachte Auswahl
- Schnittschutzlevel A3/C und A1/A gemäß EN 388:2016



VERBESSERTE RUTSCHHEMMUNG

- Honeywell Super Grip-Technologie für besseres Tastgefühl bei Trockenheit und Nässe
- Erhöhte Effizienz
- Höhere Produktivität



HERVORRAGENDE FINGERBEWEGLICHKEIT

- Schnittschutz-Liner in Nitrilhülle integriert für besseres Tastgefühl
- Optimale Schichtstärke für erhöhte Fingerbeweglichkeit
- Verbesserte Bewegungsfreiheit



ÜBERRAGENDER TRAGEKOMFORT

- Honeywell Moisture Dispersion-Technologie (MDT) hält die Hände trocken
- Schweißregulierungsfunktion
- Ergonomisches Design für eine leistungsstarke Unterstützung der Hände
- Geringere Ermüdung der Hände

Honeywell

SCANNEN. AUSWÄHLEN. LOSLEGEN.

Aus der Flextril-Reihe können Sie ganz einfach die richtigen Schutzhandschuhe für Ihre Aufgabe auswählen. Scannen Sie den QR-Code auf den Handschuhen und greifen Sie auf alle technischen Daten zu, die Sie benötigen: Permeationsdaten, Beschichtungs- und Linermaterialien, Schichtstärken, Zertifizierungen und Größen.



HAUPT-ANWENDUNGSBEREICHE



Automobilindustrie



Chemische Industrie



Maschinen- und Anlagenbau



Öl- und Gasindustrie



Lebensmittelindustrie



Metallindustrie

BESTELLINFORMATIONEN

NAME	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	SCHUTZSTUFEN UND ZERTIFIZIERUNGEN	SCANNEN SIE DEN QR-CODE FÜR WEITERE INFORMATIONEN
FLEXTRIL™ 231	33-3765E/7S	Nitril mit Mikroschaum auf Nylon/HPPE-Liner, Schnittschutzlevel A3/C, Schichtstärke 1,7 mm Länge: 320 mm	EN ISO 374-1 Type A JKN OPT ANSI A3 CUT EN 388 4X32C EN 407 X1XXXX ANSI 5 ABRASION	
	33-3765E/8M			
	33-3765E/9L			
	33-3765E/10XL			
	33-3765E/11XXL			
FLEXTRIL™ 211	33-3150E/7S	Nitril mit Mikroschaum auf Nylon-Liner, Schnittschutzlevel A1/A, Schichtstärke 1,3 mm Länge: 350 mm	EN ISO 374-1 Type A JKN OPT ANSI A4 CUT EN 388 4X21A EN 407 X1XXXX ANSI 5 ABRASION	
	33-3150E/8M			
	33-3150E/9L			
	33-3150E/10XL			
	33-3150E/11XXL			
FLEXTRIL™ 101	32-3015E/7S	Nitril, beflockt, Schichtstärke 0,38 mm Länge: 330 mm	EN ISO 374-1 Type A AJKN OPT ANSI 4 ABRASION EN 388 3101X EN ISO 374-5	
	32-3015E/8M			
	32-3015E/9L			
	32-3015E/10XL			
	32-3015E/11XXL			
FLEXTRIL™ 101V	32-3011E/7S/N	Nitril, unbeflockt, Schichtstärke 0,28 mm, Länge: 330 mm	EN ISO 374-1 Type A JKON PT ANSI 4 ABRASION EN 388 2X01X EN ISO 374-5	
	32-3011E/8M/N			
	32-3011E/9L/N			
	32-3011E/10XL/N			
	32-3011E/11XXL/N			

Verpackung: 12 Paar in einem Beutel. Flextril 231 und Flextril 211 : 72 Paar im Karton.
Flextril 101 und Flextril 101V : 144 Paar im Karton.

Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co. KG

Elsenheimerstrasse 43
80687 München, Deutschland
Tel.: +49 6659 87 0
Fax: +49 6659 87 155

Customer Service-Team

Tel.: 49 69 8088 3780
E-Mail:
info-germany.hsp@honeywell.com
www.sps.honeywell.com

FÜR TECHNISCHE FRAGEN

HONEYWELL PPE TECHNICAL SUPPORT

Kostenlose Hotline:
00 800 3344 2803 (gebührenfrei in Europa)
Tel.: +44 (0) 1698 647 087 (gebührenpflichtig)
E-Mail:
IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

Flextril Handschuhe DS | Rev A | 03/21
© 2021 Honeywell International Inc.

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell