

# ML750e

Ultra kompakter LED Projektor



- **Perfekt für Gaming, Movies und Präsentationen ohne PC**
- **MHL Support, HDMI Konnektivität, eingebauter Lautsprecher, 3D Ready**
- **Integrierter Media Player und optionale Wireless Funktion**
- **Kompakt & leicht <0,4Kg**

Der kompakte ML750e ist mit seinen 0,4Kg und der im Lieferumfang enthaltenen Tragetasche der ideale Projektor für Ihre Präsentation. Egal ob Filmeabend in HD oder eine erfolgreiche Geschäftspräsentation - der ML750e beeindruckt alle Zuschauer.

Spielen Sie Ihre Dateien direkt über den eingebauten Media Player oder den Office Viewer ab. Projizieren Sie ohne Laptop dank des eingebauten Speichers, des MicroSD Kartenslots und des USB Anschlusses. Die MHL Anschlussmöglichkeit sorgt für bequemes Anschliessen Ihres Smartphones oder Ihres Tablets. So können Sie einfach und schnell Ihre Bilder, Videos, Musik- oder Geschäftsdateien abspielen.



## Specifications

EAN: 5055387600256, Colour: Black

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit (HK/ANSI)	700/450
Kontrastverhältnis	20.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3, 16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.43m ~ 2.54m (17" ~ 100") diagonale

Lampentyp	
Lichtquelle	LED
LED Lebensdauer	20.000Stunden

Optik	
Projektionsverhältnis	1.5:1
Projektionsabstand (m)	0.55m - 3.23m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	14.95
Native Offset	100%

Anschluss	
Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x MicroSD Karte, 1 x USB-A Reader <b>Ausgänge</b> 1 x Audio 3.5mm

Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	30dB
Betriebsgeräusch (max)	32dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
3D Kompatibilität	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle

OSD / Display Sprachen	12 Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
------------------------	---

Betriebsbedingungen	5°C ~ 35°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500m
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	1W
Standard Zubehör	Tragetasche Universelles I/O Kabel AC Netzkabel Fernbedienung Batterien Quick Start Card

Eingangsverzögerung	16.00ms
Optionale Wireless Modelle	WUSB

Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	45W
Stromverbrauch (max)	65W

Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	105 x 106 x 39
Gross weight	1.31 kg
Net weight	0.38 kg

