



Koppelingen voor metalen beschermingslang met coating

- PCS-EI eindstuk

Messing vernikkeld.

Hoofdkenmerken

- eendelig
- om slanguiteinden af te doppen



HelaGuard PCS-EI eindstuk.

MATERIAAL	messing vernikkeld
Gebruikstemperatuur	-100 °C tot +300 °C



TYPE	Nominale Ø	Min. boorgat	Lengte (L)	Buiten Ø max.	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
PCS10-EI	10	5,6	16,3	13,8	10 st.	metaal (ML)	166-31800
PCS12-EI	12	8,6	16,3	16,1	10 st.	metaal (ML)	166-31801
PCS16-EI	16	11,5	21,3	20,0	10 st.	metaal (ML)	166-31802
PCS20-EI	20	15,3	23,0	22,9	10 st.	metaal (ML)	166-31803
PCS25-EI	25	19,1	27,5	28,7	10 st.	metaal (ML)	166-31804
PCS32-EI	32	26,0	30,0	35,0	2 st.	metaal (ML)	166-31805
PCS40-EI	40	34,6	28,0	47,5	2 st.	metaal (ML)	166-31806
PCS50-EI	50	44,7	30,0	57,9	2 st.	metaal (ML)	166-31807

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.