

### Presentazione

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Gamma prodotto                                 | TSX Micro<br>Premium<br>Modicon |
| Designazione<br>accessorio / parte<br>separata | Cavo a nastro in rotolo         |
| Tipo di accessorio /<br>parte separata         | Cavo di collegamento            |
| Categoria accessorio /<br>parte separata       | Accessori di connessione        |
| Destinazione<br>accessorio / parte<br>separata | PLC Modicon Premium             |

### Caratteristiche tecniche

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità del prodotto | DMZ..DTK<br>DSY..T2K<br>DEZ..D2K<br>DSZ..T2K<br>DEY..D2K<br>DEY..16FK                                        |
| Lunghezza cavo             | 3 m                                                                                                          |
| Funzione cavi              | I/O digitali                                                                                                 |
| Collegamento elettrico     | 1 connettore stampato HE10, 20 vie per lato PLC<br>1 connettore stampato HE10, 20 vie per estramità Telefast |
| Sezione filo               | 0,09 mm <sup>2</sup>                                                                                         |
| Sezione AWG                | AWG 28                                                                                                       |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| REACH free of SVHC          | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Toxic heavy metal free      | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Mercury free                | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| RoHS exemption information  |  <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.                                                                       |