Countersink HSS 8.3 - 1 pc

FRAISES CONIQUES

- Selon DIN 335C / 90° angle.
- Bords tranchants : 3
- ébavurage et fraisage, le tout en 1 selon DIN74/75
- Bords avec une géométrie optimisée pour un meilleur centrage, un meilleur enlèvement de copeaux et de faibles vibrations
- La fraise a une meilleure durée de vie lorsqu'il est utilisé avec un lubrifiant.
- Utilisable sur l'acier et l'acier inoxydable < 1100 N/mm², cast iron, aluminium et plastique.



⌀ (mm)	8.3
Article Number	4932493970
Conditionné par	1
Diamètre de la tige	6
Longueur Totale mm	50
Screw size	M4