

[2068.UV12] Sélection mécanicien travaux publics



1 x [K.1P1/4B] Douille, 12 pans en pouces, 3/4", 1"1/4
K.1P1/4B



1 x [K.1P5/16B] Douille, 12 pans en pouces, 3/4", 1"5/16
K.1P5/16B



1 x [K.1P7/16B] Douille, 12 pans en pouces, 3/4", 1"7/16
K.1P7/16B



1 x [K.1P1/2B] Douille, 12 pans en pouces, 3/4", 1"1/2
K.1P1/2B



1 x [K.1P5/8B] Douille, 12 pans en pouces, 3/4", 1"5/8
K.1P5/8B



1 x [K.1P11/16B] Douille, 12 pans en pouces, 3/4", 1"11/16
K.1P11/16B

	1 x [K.1P13/16B] Douille, 12 pans en pouces, 3/4", 1"13/16 K.1P13/16B
	1 x [K.1P7/8B] Douille, 12 pans en pouces, 3/4", 1"7/8 K.1P7/8B
	1 x [K.2P3/16B] Douille, 12 pans en pouces, 3/4", 2"3/16 K.2P3/16B
	1 x [K.2P1/4B] Douille, 12 pans en pouces, 3/4", 2"1/4 K.2P1/4B
	1 x Poignée coulissante, 3/4" K.120B
	1 x [K.125A] Broche pour cliquet, 3/4", 425 mm K.125A
	1 x Poignée articulée, 3/4" K.140A
	1 x Cliquet sans manche, 3/4" K.151B
	1 x Réducteur, de 3/4" à 1/2" K.230B
	1 x [K.210B] Rallonge, 3/4", 200 mm K.210B
	1 x [K.215B] Rallonge, 3/4", 400 mm K.215B



1 x Poignée articulée manche métallique, 410 mm, 1/2"
S.145



1 x Coffret douilles, 12 pans en pouces, 25 pièces, 1/2"
S.161-3P12U



1 x Augmentateur, de 1/2" à 3/4"
S.232B



1 x [34.3/8] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 3/8"
34.3/8



1 x [34.7/16] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 7/16"
34.7/16



1 x [34.1/2] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 1/2"
34.1/2



1 x [34.9/16] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 9/16"
34.9/16



1 x [44.1/2X9/16] Clé à fourche en pouces, 1/2" x 9/16"
44.1/2X9/16



1 x [44.3/4X13/16] Clé à fourche en pouces, 3/4" x 13/16"
44.3/4X13/16



1 x [44.3/8X7/16] Clé à fourche en pouces, 3/8" x 7/16"
44.3/8X7/16



1 x [44.7/8X15/16] Clé à fourche en pouces, 7/8" x 15/16"
44.7/8X15/16



1 x **[44.1PX1P1/16] Clé à fourche en pouces, 1P x 1"1/16**
44.1PX1P1/16



1 x **[44.1P1/8X1P1/4] Clé à fourche en pouces, 1/8" x 1"1/4"**
44.1P1/8X1P1/4



1 x **Jeux de clés polygonales contrecoudées en pouces, 10 pièces, de 1/4" à 1"1/4**
55A.JU10



1 x **[113A.8C] Clé à molette chromée, 8"**
113A.8C



1 x **[440.JU17T] Jeux de clés mixtes en pouces, 17 pièces, de 1/4" à 1"1/4**
440.JU17T



1 x **[AT4X100] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames hexagonales 4 x 100 mm**
AT4X100



1 x **[AT5.5X150] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 5,5 x 150 mm**
AT5.5X150



1 x **[AT6.5X200] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 6,5 x 200 mm**
AT6.5X200



1 x **[ATP0X75] Tournevis PROTWIST® pour vis cruciformes Phillips®, 0 x 75 mm**
ATP0X75



1 x **[ATP1X100] Tournevis PROTWIST® pour vis cruciformes Phillips®, 1 x 100 mm**
ATP1X100



1 x **[ATP2X125] Tournevis PROTWIST® pour vis cruciformes Phillips®, 2 x 125 mm**
ATP2X125



1 x **[ATP3X150] Tournevis PROTWIST® pour vis cruciformes Phillips®, 3 x 150 mm**
ATP3X150



1 x **[ATP4X200] Tournevis PROTWIST® pour vis cruciformes Phillips®, 4 x 200 mm**
ATP4X200



1 x **[ATWH6.5X150] Tournevis PROTWIST® pour vis à fente, série puissance, 6,5 x 150 mm**
ATWH6.5X150



1 x **[ATWH8X175] Tournevis PROTWIST® à lame hexagonale, pour vis à fente, 8 x 175 mm**
ATWH8X175



1 x **Jeu de clés mâles 6 pans en trousse**
82H.JU13



1 x **[181A.25CPE] Pince multiprise entrepassée à verrouillage "haute performance", 250 mm**
181A.25CPE



1 x **[187A.18CPE] Pince universelle "haute performance", 180 mm**
187A.18CPE



1 x **[188A.16CPE] Pince à becs plats "haute performance", 160 mm**
188A.16CPE



1 x **Pince à bec rond**
189A.17CPE



1 x **[192A.16CPE] Pince coupante diagonale, "haute performance", 160 mm**
192A.16CPE



1 x **[500A] Pince-étau à becs courts, 230 mm**
500A