

## 特点

- 超易读取的 LED 系统
- 与 RJ45 连接器一起使用
- 无需电源，仅需 9V 电池
- 简化，易于使用，因此不会出现复杂情况
- 工作温度 -20°C 至 60°C

## RS PRO 网络电缆测试仪网络测试仪 RJ11 ， RJ45

RS 库存号： 557-414



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

我们的 RS PRO 网络电缆测试仪是您套件的完美版本。我们的网络电缆测试仪通过 RJ45 或 RJ11 连接器全面测试每个双绞线。它随附远程端接器，用于测试链路接插线。超简单的 LED 灯系统可通知您哪些对功能完全正常，哪些有故障。

## 一般规格

设备类型	网络测试仪
连接器类型	RJ11, RJ45
显示类型	LED 系统
应用	家庭, 工作场所

## 电气规格

电源	电池
随附电池	否
电池类型	9V

## 操作环境规格

工作温度范围:	-20°C 至 60°C
---------	--------------





Technical Drawing

	Twist Pair Cable		Telephone Cable	
	straight	crossover	Master	Remote
Master	Remote	Remote	Master	Remote
1&2	1&2	3&6	NC	NC
3&6	3&6	1&2	3&6	3&6
4&5	4&5	4&5	4&5	4&5
7&8	7&8	7&8	NC	NC
1&2	1&2	3&6	NC	NC
3&6	3&6	1&2	3&6	3&6