


アクチュエ ーター

販売事業者
Rs-online



61-6451.4247



<https://rs-online.eao.com/component/61-6451.4...>

お客様の製品:



61-6451.4247 アクチュエーター

前面

フロント寸法: Ø 27 mm

フロント形状: 丸形

取付け

取付けタイプ: パネル実装

操作・表示部分

レンズ 色: 赤

レンズ 素材: プラスチック

レンズ 照光: 照光用

レンズ 形状: マッシュルームヘッド

照光 色: 赤

電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流:	交流使用区分 AC-15	
	EN IEC 60947-5-1に準拠	
	電圧	50 VAC
	電流	0.2 A
	直流使用区分 DC-13	
	EN IEC 60947-5-1に準拠	
	電圧	50 VDC
	電流	0.2 A

接点: 1 NC

接点抵抗: 20 mV、100 mAにて (IEC 60512-2-1) 絶縁抵抗
開接点間2MΩ
パネルに向かって7MΩ (DIN IEC 60512-3-1)

定格電圧: 6 - 32 V DC

定格動作電圧 Ue :	50 VAC / DC、EN / IEC 60947-5-1に準拠
定格インパルス耐電圧 Uimp :	0.5 kV、EN / IEC 60947-1に準拠
定格絶縁電圧 Ui :	EN IEC 60947-1に基づく AC250V/DC
定格短絡電流:	1 000 A、短絡装置 2 A gG タイプ (EN 60947-5-1)
推奨最低動作データ:	電圧 1 VAC/DC 電流 1 mA
スイッチング定格:	50 V AC/DC @ 0,2 A
電氣的寿命:	操作回数 ≥ 2万回
電氣強度:	500 VAC、50 Hz、1 分間 DIN IEC 60512-2 に準拠
過電圧カテゴリ:	II, EN / IEC 61058-1に準拠
汚染度:	3、EN IEC 60947-1に準拠
規格:	EN 60947-5-1、EN 60947-5-5、DIN EN ISO 13850、EN IEC 60204 に準拠
熱電流 Ith :	0.5 A (EN IEC 60947-5-1 / 最高温度+55°Cでの連続動作における最大電流 + 55°C)

機械的特性

端子:	プラグイン端子, 2.8 x 0.5 mm
スイッチング動作:	オルタネイト
リリースタイプ:	ツイストリリース
機械的寿命:	操作回数 ≥ 2万回
操作力:	30 N ±4 N
操作トラベル:	4.2 mm
締め付けトルク:	最大 0.8 Nm
重量:	0.018 kg

周辺条件

IP 保護等級:	IP67前面保護等級、EN IEC 60529/A1:2010-04に準拠, IP69K前面保護等級、EN IEC 60529/A1:2010-04に準拠, パネル表面粗さ Ra1.6
IK 保護等級:	IK06
使用温度:	- 25 ° C ~ + 55 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 85 ° C
耐衝撃性:	最大 150 m / s ² 、パルス幅 11 ms、3 軸、(準正弦波 EN IEC 60068-27 準拠)
耐振動性:	最大 100 m / s ² 10 Hz ~ 500 Hz、20 サイクル、3 軸 (正弦波 EN IEC 60068-2-6)

耐候性: 耐湿性、定常状態。56日、+ 40 °C / 93 %相対湿度、EN IEC 60068-2-78に準拠
乾熱処理：96時間、+65°C、EN IEC 60068-2-2に準拠
低温：96 時間、- 25 °C (EN IEC 60068-2-1 に準拠) UVテスト、56日間 (EN 60068-2-5:1999に準拠)

認証

認証: CB (EN 60947), UL NISD (cULus, UL EU) LISTED E-File-Nr: E341760

準拠: CE, UKCA

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他


簡単な説明: アクチュエーター, Ø 27 mm, マッシュルームヘッド, 照光用, 赤, プラスチック, 丸形, 1 NC, オルタネイト, プラグイン端子, 2.8 x 0.5 mm, ツイストリリース, 赤

照光の種類: 極性反転保護機能付きLED


寸法: Ø 27 mm

ヒント: DIN EN ISO 13850およびEN 60204-1に準拠したアプリケーション
シール 製品型式：61-9900
回転防止リング 製品型式：51-910
固定用ナット 製品型式 51-991
プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm (はんだ付け可 UL証明書なし)
フロントプレート 厚さ 1 ~ 4 mm 回転防止リング付き
フロントプレート 厚さ 1 ~ 6 mm 回転防止リングなし


配線図:



コンポーネント レイアウト:



マウントカットアウト:



寸法図:

