

Chemin de Câbles PVC avec Couvercle - 75mm W x 100mm H - Longueur 2m - Slots Parallels 8mm, Goulotte Cache Câble Murale Câble Réseau PVC, max. 20 câbles, Homologué UL

N° de produit: CBMWD75100



Chemin de câble de 2m de long pour un acheminement des câbles de votre bureau ou de votre salle serveurs. Dissimulez vos câbles pour créer un aspect ordonné et professionnel.

Protection contre les dommages et acheminement des câbles dans votre bureau ou votre salle serveurs grâce au passe câble. Le chemin de câbles est de 10cm x 75mm et possède des slots de distribution parallèles d'un diamètre de 8mm pour une organisation et acheminement facile vers et hors de la goulotte.

Goulotte électrique/réseau avec trous de montage (15mm x 5mm) pour une fixation facile sur supports en bois ou cloisons sèches à l'aide de vis (non fournies).

Fabriqué en PVC auto-extinguible, robuste et résistant à la déformation, ce cache-câble réseau/électrique est classé M1 NF, résistant au feu avec un point de ramollissement Vicat de 186F°/86C° et classé UL/94V-0.

Goulotte câbles conforme à la norme TAA. StarTech.com est le choix des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Protège les câbles des dommages tout en les acheminant proprement dans votre bureau ou votre salle de serveurs

Spécifications techniques

- ORGANISATION PROFESSIONNELLE ET ACHEMINEMENT DE CÂBLES : Goulotte de câbles avec slots parallèles - protège jusqu'à 20 câbles - accès par le haut pour ajouter/supprimer des câbles - acheminement cablage bureau/salle de serveurs - installation facile à l'aide de trous de vis
- QUALITÉ INDUSTRIELLE : PVC robuste, résistant à la déformation et auto-extinguible - cache-câble réseau/électrique solide - classé M1 NF résistant au feu avec point de ramollissement Vicat 186F/86C° ; classé UL 94V-0 ; approuvé UL/CSA
- CONCEPTION FLEXIBLE : ajoutez ou retirez facilement des câbles à votre chemin de câbles grâce au mécanisme simple de verrouillage du couvercle - distribution et routage facile des câbles du chemin avec les slots parallèles
- SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : Longueur : 2m | Hauteur : 10cm | Largeur : 75mm | Largeur du slot : 8mm | Capacité maximale du câble : 20 | Point de ramollissement Vicat : 186F/86C° (testé à 50C°) | Blanc | RoHS
- AVANTAGES STARTECH.COM : le choix des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans ; Ce kit de câbles pour montage en surface/système de goulottes de câblage à conduit unique est garanti 2 ans par StarTech.com, support technique gratuit 24/5 à vie

Performance

Politique de garantie	2 Years
Spécifications générales	Caractéristiques spéciales : conception à fentes trous de montage

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris
Type de boîtier	PVC
Longueur du produit	3.0 in [7.5 cm]
Largeur du produit	78.7 in [200.0 cm]
Hauteur du produit	3.9 in [10.0 cm]
Poids du produit	3.8 lb [1.7 kg]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	3.0 in [7.5 cm]
Largeur du Paquet	6.6 ft [2.0 m]
Hauteur du Paquet	3.9 in [10.0 cm]
Poids brut	4.1 lb [1.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Chemin de câbles
-----------------------	----------------------

Informations de
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis