

MERKMALE

- Planschaft
- Verschiedene Längen
- HSS für Leistung und Sicherheit
- Perfekt für allgemeine Werkstatt- und Wartungsarbeiten

HSS-Spiralbohrer von RS Pro, 6 mm x 93 mm

RS Best.-Nr. 212-963



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Die kurzen Spiralbohrer von RS PRO sind für hohe Bohrgeschwindigkeiten in Metall, Holz und Kunststoff geeignet. Diese als Spiralbohrer ausgeführten Vorrichtungen garantieren eine ausgezeichnete Leistung und sind ein Gewinn für Ihre Anwendung. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.

Allgemeine

Bohrertyp	Spiralbohrer
Typ	Drehbewegung
Werkstoff	HSS M2
Bohranwendung	Bau-, Elektro- oder Mauerwerksanwendungen

Mechanische

Gesamtlänge	61mm
Punktwinkel	118°
Durchmesser	3mm
Nutlänge	33mm

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	DIN338
-----------------------------------	--------



RS Stock No.	Diameter(mm)	Overall Length (mm)	Flute Length (mm)
212-991	1.0	34	12
212-985	1.5	40	18
212-979	2.0	49	24
213-089	2.5	57	30
212-963	3.0	61	33
212-957	3.3	65	36
213-073	3.5	70	39
213-067	4.0	75	43
213-051	4.2	75	43
213-023	4.5	80	47
213-045	5.0	86	52
213-039	5.5	93	57
213-095	6.0	93	57
213-168	6.5	101	63
213-146	7.0	109	69
213-130	7.5	109	69
213-124	8.0	117	75
213-118	8.5	117	75
213-102	9.0	125	81
212-929	10.0	133	87
212-913	10.2	133	87
212-907	10.5	133	87
212-884	11.0	142	94
212-878	12.0	151	101
212-935	13.0	151	101