

CARATTERISTICHE

- Disponibile in nero, rosso, blu e grigio chiaro
- Il gradino/sgabello consente un facile accesso graduale per evitare un eccessivo allungamento
- Facilmente accessibile da qualsiasi lato
- Rotelle orientabili con montaggio a molla retrattili
- Acciaio con gradini in gomma antiscivolo e bordo della base
- Anelli di bloccaggio con base in gomma
- Acciaio di alta qualità

Gradino in acciaio con 2 battistrada RS Pro

Codice RS: 669-3819



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Gli sgabelli con gradino in acciaio RS Pro sono la soluzione perfetta per quando è richiesto un rialzo, consentendo di raggiungere rapidamente ed efficacemente aree non raggiungibili. La Durable Steel Construction è dotata di un battistrada e base in gomma antiscivolo, che garantiscono un'eccellente stabilità e sicurezza durante l'uso. I gradini sono inoltre dotati di rotelle orientabili che si ritraggono quando viene applicata pressione, consentendo allo sgabello di essere spostato facilmente senza piegarsi o sollevarsi e di rimanere saldamente bloccato in posizione quando viene azionato a gradini. Il gradino/sgabello viene fornito in forma abbattuta, dove due sezioni si "bloccano" in modo permanente tramite un meccanismo incorporato senza bulloni. Questi sgabelli resistenti ai kick con approvazione GS sono Durable e sono disponibili in una varietà di colori per adattarsi al proprio ambiente di lavoro.

Quali colori sono disponibili?

- Nero: [6211745](#)
- Rosso: [6211751](#)
- Blu: [6693819](#)
- Grigio chiaro: [9097062](#)

Specifiche generali

Numero di passi	2
Materiali	Gomma, acciaio
Colore	Blu
Applicazioni	Ufficio, magazzino, officina, stoccaggio, Biblioteca, Garage

Specifiche meccaniche

Altezza totale	400mm
Carico di lavoro	150kg
Diametro (Top)	260mm
Diametro (base)	430mm
Peso	5kg



6693819



Colour Choice/Range Available		
Description -	Colour	RS Stock No.
Steel Kick Step	Black	6211745
Steel Kick Step	Red	6211751
Steel Kick Step	Blue	6693819
Steel Kick Step	Light Grey	9097062