

特点

- 8.8 级高拉伸钢紧定螺钉
- 镀锌
- 可与螺母一起使用或在螺纹孔中使用

无色钝化， 锌钢六角 M10 x 25mm 紧定螺钉

RS 库存号: 527-577



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

这些高质量六角头紧定螺钉由深受 RS Pro 品牌提供、特别适用于多种应用。8.8 级六角套筒紧定螺钉是全螺纹紧固件、用于可靠固定相关尺寸的螺母。凹头紧定螺钉用于将多种材料连接在一起、适合在干燥、室内环境中使用。

一般规格


螺纹尺寸	M10
材料	钢
表面	无色钝化处理、镀锌
螺钉类型	固定螺丝
头部形状	六路
驱动器类型	六路
防腐蚀	是的
应用	机械、木材加工、建筑

机械规格

长度	25mm
----	------

认证

合规性 / 认证	rohs
----------	------



d1	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30
e	7.66	8.79	11.05	14.38	18.90	21.10	24.49	26.75	35.72	39.98	50.85
k	2.8	3.5	4	5.3	6.4	7.5	8.8	10	13	15	18.7
s	7	8	10	13	17	19	22	24	30	36	46

Please view our full range listing below

RS Stock No	Size	RS Stock No	Size	RS Stock No	Size	RS Stock No	Size
525773	4 x 6	527448	5 x 30	9172858	6 x 80	9172895	8 x 75
525789	4 x 10	9172823	5 x 35	9172867	6 x 90	9172898	8 x 80
525795	4 x 12	9172826	5 x 40	9172860	6 x 100	9172892	8 x 90
525802	4 x 16	9172839	5 x 60	9172864	8 x 10	9172902	8 x 100
527410	4 x 20	525868	6 x 16	527482	8 x 12	9172905	8 x 150
527426	4 x 25	525874	6 x 20	527505	8 x 20	9172909	10 x 12
9172804	4 x 30	525880	6 x 25	527511	8 x 25	527555	10 x 16
9172808	4 x 35	527454	6 x 30	527527	8 x 30	527561	10 x 20
9172817	4 x 40	9172836	6 x 35	9172873	8 x 35	527577	10 x 25
9172810	4 x 50	527460	6 x 40	527533	8 x 40	527583	10 x 30
525818	5 x 8	9172845	6 x 45	9172876	8 x 45	9172918	10 x 35
9172814	5 x 10	527476	6 x 50	527549	8 x 50	527599	10 x 40
525824	5 x 12	9172848	6 x 60	9172870	8 x 55	9172911	10 x 45
525830	5 x 16	9172842	6 x 65	9172889	8 x 60	527606	10 x 50
525846	5 x 20	9172851	6 x 70	9172882	8 x 65	9172915	10 x 55
527432	5 x 25	9172854	6 x 75	9172886	8 x 70	276207	10 x 60

Cont'd....

All Fully Threaded

RS Stock No	Size	RS Stock No	Size	RS Stock No	Size
9172924	10 x 65	9172971	12 x 130	9173040	16 x 120
276213	10 x 70	9172980	12 x 150	9173047	16 x 140
9172927	10 x 75	9172983	12 x 160	9173056	16 x 150
9172921	10 x 80	9172987	12 x 200	9173059	16 x 180
9172933	10 x 100	9172996	14 x 30	9173053	16 x 200
9172937	10 x 120	9172993	14 x 40	9173062	20 x 30
9172946	10 x 130	9173006	14 x 45	276320	20 x 40
9172949	10 x 150	9173009	14 x 50	276336	20 x 50
9172943	12 x 16	9173003	14 x 60	276342	20 x 60
530157	12 x 20	9173012	14 x 70	9173065	20 x 65
530163	12 x 25	9173015	14 x 80	276358	20 x 70
530179	12 x 30	9173019	14 x 100	276364	20 x 80
9172952	12 x 35	276241	16 x 30	9173069	20 x 90
530185	12 x 40	276257	16 x 35	276370	20 x 100
9172955	12 x 45	276263	16 x 40	9173078	20 x 120
530191	12 x 50	276279	16 x 45	9173071	20 x 130
9172959	12 x 55	276285	16 x 50	9173075	20 x 150
530208	12 x 60	9173021	16 x 55	1933376	24 x 50
9172968	12 x 65	276291	16 x 60	1933378	24 x 60
276229	12 x 70	9173025	16 x 65	1933379	24 x 80
9172961	12 x 75	276308	16 x 70	1933380	24 x 90
276235	12 x 80	9173034	16 x 75	1933381	24 x 100
9172965	12 x 90	276314	16 x 80	1933382	30 x 80
9172974	12 x 100	9173037	16 x 90	1933384	30 x 90
9172977	12 x 120	9173031	16 x 100	1933385	30 x 100