

MERKMALE

- Kostengünstiger bleifreier Lötendraht auf Harzbasis
- Legierung verlängert die Lebensdauer der Lötspitzen
- Gute Verteilung und Benetzung
- Helle Lötstellen

RS Pro 1,27 mm bleifreies Lot, +228 °C Schmelzpunkt

RS Best.-Nr. 756-8865



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieser bleifreie Lötdraht der bewährten Marke RS Pro ist ideal zum Löten von Bauteilen mit engen Rastermaßen. Das harzbasierte Lot kann in einer Vielzahl von Lötanwendungen, von der Reparatur bis zur Produktion, verwendet werden.

Allgemeine

Produktform	Draht
Schmelzpunkt	228 °C.
Prozent Zinn	99.5%
Flussmitteltyp	Harzbasiert
Flussmittelgehalt in Prozent	3.3%
Prozent Kupfer	0.5%
Anwendungen	Zur Sicherung von elektrischen Komponenten auf integrierten Leiterplatten, die geformt sind, um Bauteile in Lötstellen zu sichern, kann auch für leichtes Löten, in der Reparatur, Prototypenentwicklung und Produktion verwendet werden.

Mechanische

Drahtdurchmesser	1.27mm
Produktgewicht	500g

Betriebsumgebungsspezifikationen

Lötkolbenspitze Temperatur	360 °C bis 400 °C.
-----------------------------------	--------------------

Zulassungen

Normen erfüllt

J-STD 004; RoHS

