

特点

- 易于清洁
- 符合 BS4568
- ul 认证

RS Pro 不锈钢硬质导管、金属、20mm x 3M 1.5mm

RS 号: 471-1603



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

一系列由高级不锈钢制成的导管、配件和附件。这些产品能够在许多侵蚀性环境中工作，包括遭受离岸侵蚀的环境。它们特别适用于食品、酿造、奶制品、医药和化工应用或任何需要高压冲洗的应用。

有关电缆和电线牵引润滑剂、请参见库存号 [196-3407](#)。通常
有关 Isf 导管电缆、请参见库存号 [363-222](#) 通常

一般规格

导管类型	刚性
材料	316 不锈钢
颜色	金属
涂层材料	未涂层
螺纹类型	公制 / 公
线程详细信息	iso 型 1.5 mm 节距
材料量规	16/17
表面	缎面（拉丝）

机械规格

标称直径	20mm
外径	20mm
长度	3mm
螺纹尺寸	1.5mm

认证

合规性 / 认证	ul
符合标准	BS4568:1:1970

