

## 特点

- 高质量钢制工具主体可确保出色的强度和较长的工具寿命
- 衬垫手柄可减少滑动并提高舒适度 使用
- 适用于压接铝和铜接线端子

## RS Pro 压接工具、用于管状电缆接线片

RS 号: 445-611



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

这些 RS PRO 专业重型手持式端子压接工具具有从 10mm<sup>2</sup> 到 95mm<sup>2</sup> 的可调凹槽压接，秉承专业的设计理念，由高质量材料制成。工具架由优质钢制成，可确保耐用性和长使用寿命。人机工程学设计和带衬垫手柄，可提供安全性且确保长时间舒适使用。

## 一般规格

压接工具类型	钳子
压接连接器类型	管状电缆接线片
应用	维护和维修、电气安装、电缆组件

## 机械规格

总长度	225mm
电线尺寸 (mm <sup>2</sup> )	10mm <sup>2</sup> 符合 95mm 标准 <sup>2</sup>
电线尺寸 (AWG)	8AWG

