



VM-3DT

Distributeur Amplificateur 4K60 4:2:0
HDBaseT 1:3

| HDBaseT



Le VM-3DT est un distributeur extenseur HDBaseT 4K@60Hz (4:2:0) qui prend une entrée HDBaseT, égalise et reclocke le signal et le distribue vers trois sorties HDBaseT identiques. Le VM-3DT distribue les signaux HDBaseT natifs avec une résolution allant jusqu'au 4K, et permet leur ré-extension sur HDBaseT

FEATURES

Distribution haute performance - Distribue un signal HDBaseT natif vers trois sorties identiques avec une résolution vidéo allant jusqu'au 4K, et permet la ré-extension des signaux sur HDBaseT

Extension dual-side - Étend un signal vidéo 4K@60Hz (4:2:0) 24bpp (maximum) à une distance allant jusqu'à 40m voire plus pour des résolutions vidéo inférieures, lorsqu'il est déployé à mi-chemin entre une source AV et plusieurs accepteurs distants sur un câble en cuivre CAT

Compatibilité - Se connecte à tous les produits d'extension compatibles HDBaseT disponibles sur le marché

Transmission du signal HDMI - Conformité HDMI 2.0 et HDCP 1.4. Prise en charge du deep color, du x.v.Color™, du lip sync, 7.1 PCM, du Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K, 4K, et de la 3D. Les signaux EDID et CEC (sortie 1 uniquement) sont transmis de la source à l'écran

I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - Le traitement de l'EDID et l'algorithme pass-through assurent un fonctionnement plug-and-play pour les systèmes d'affichage et sources HDMI

Indicateurs LED - Indicateurs d'état pour les signaux d'entrée/sortie HDBaseT connectés et d'alimentation pour faciliter la maintenance et le dépannage

Installation facile - Câbles à paires torsadées pour le câblage des signaux HDBaseT. Boîtier standard 19 pouces demi-largeur (1U) pour le montage côte à côte de 2 unités dans un rack 1U



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Entrée :	1 HDBT sur un connecteur femelle RJ-45
Sorties :	3 HDBT sur connecteurs femelles RJ-45
Débit de données max.:	10.2Gbps (3.4Gbps par canal graphique)
Extension (entrée ou sortie de chaque côté) :	Jusqu'à 40m (130ft) en 4K@60Hz (4:2:0), Jusqu'à 70m (230ft) en full HD (1080p @60Hz 36bpp), Remarque : en utilisant les câbles HDBaseT Kramer
Résolution vidéo max. :	4K@60Hz (4:2:0) 24bpp
Conformité :	HDMI 2.0, HDCP 1.4 et HDBaseT 1.0
HDMI Support	Deep color, x.v.Color™, lip sync, 7.1 PCM, Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K, 4K, and 3D as specified in HDMI 2.0
Contrôles :	Bouton de configuration EDID, Indicateur LEDs : SORTIES 1-3, LIEN 1-3, entrée active, alimentation on
Température de fonctionnement :	0° à +40°C
Température de stockage :	-40° à +70°C
Humidité :	10% à 90%
Alimentation :	Source : 5.2V DC, 4A ; consommation : 5V DC, 3.2A
Boîtier :	Taille bureau, type aluminium
Refroidissement :	Ventilation
Accessoire inclus :	Alimentation
DIMENSIONS PRODUIT	21.46cm x 16.30cm x 4.36cm (8.45" x 6.42" x 1.72") W, D, H
POIDS PRODUIT	0.5kg (1.2lbs) approx
DIMENSIONS CONDITIONNEMENT	35.10cm x 21.20cm x 7.20cm (13.82" x 8.35" x 2.83") W, D, H
POIDS CONDITIONNEMENT	1.3kg (2.8lbs) approx

