

## 特点

- 冲头具有旋转头、具有 6 种不同的冲头尺寸
- 工具由镀镍钢制成
- 耐腐蚀和耐磨工具
- 人机工程学 pvc 手柄、可提供最佳舒适度和抓持力
- 冲头在工具插入时具有锁定机制 使用

## RS 288mm Pro 1 碳钢冲头钳

RS 号: 445-8841



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS Pro 打孔钳。这些多用途高质量打孔钳适用于各种应用、如皮革和织物作业、还可在需要时用于较软和较薄的金属板。它们还是一款非常实用的家庭工具、因为它们可用于不同的 diy 任务、如皮革皮带或手表带中的冲孔。

## 一般规格

钳型	冲头手钳
材料	用于钳子的铁钢板、用于冲头刀的中碳钢、铜制压机挡块和 pvc 手柄
件数	6.
表面	镀铬表面、用于化学制品、黑色表面和红色钳子 彩色手柄
套件内容	1pc - 9 in. 旋转皮革冲头钳、带红色乙烯基手柄（钢板厚度 1.6mm、无毒 pvc 手柄）。 六种冲头尺寸（2.5mm、2.9mm、3.3mm、3.7mm、4.1mm、4.5mm）
应用	纺织和皮革工业、金属加工应用。家庭 diy、手工艺应用

## 机械规格

切割能力	2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm
总长度	288 mm
硬度	热处理达到 hrc 35 - 50 度（冲头刀

