



testo 175-H1

testo 175-H1, Feuchte-/Temperaturlogger (ohne Display), 2 Kanal, mit internen Sensoren, Wandhalterung und Kalibrier-Protokoll

Der preiswerte Feuchte-/Temperatur-Logger testo 175-H1 ohne Display kontrolliert sicher, präzise und unauffällig Raumfeuchte- und Temperaturschwankungen.

Feuchte-Sensor garantiert langzeitstabil
Nichtflüchtiger Speicher für sichere Daten, auch bei leerer Batterie
Schnelle Dokumentation mit dem optionalen Infrarot-Drucker, 6 Zeilen/sec
Datenübertragung zum PC oder Notebook via Interface oder
Datensammler testo 580
Speicher bis 3.700 Messwerte
Messtakt 10 s bis 24 h frei wählbar
Batteriestandzeit mehr als 2,5 Jahre*

Technische Daten

Speicher	3700
Lagertemperatur	-40 ... +70 °C
Betriebstemperatur	-10 ... +50 °C
Batterietyp	Lithium-Batterie
Gewicht	80 g
Abmessung	82 x 52 x 30 mm
Fühlertyp NTC	
Messbereich	-10 ... +50 °C
Genauigkeit	±0.5 °C
Auflösung	0.1 °C
Fühlertyp Kapazitiver Feuchtesensor	
Messbereich	0 ... +100 %rF
Genauigkeit	±3 %rF
Auflösung	0.1 %rF