

## MERKMALE

- A2 Typ 304  
Edelstahl Gute  
Korrosionsbeständi-  
gkeit
- Recyclbar
- Antimagnetisch

## Einfache Edelstahl- Sechskant-Stellschraube M8 x 25 mm

RS Best.-Nr. 520-217



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Diese Edelstahl-Innensechskantschrauben der bewährten Marke RS Pro sind eine äußerst vielseitige Lösung für Befestigungsanwendungen. Sie können entweder mit einem Schraubenschlüssel oder einem Schraubenschlüssel mit entsprechenden Steckschlüsseln eingestellt werden und bieten einen leicht zugänglichen Schraubenkopf, der in mehreren Winkeln bearbeitet werden kann. Sie bestehen aus Edelstahl A2, was bedeutet, dass sie eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit aufweisen und sogar sicher in der Lebensmittelproduktion eingesetzt werden können.

## Allgemeine

<b>Gewindegröße</b>	M8
<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Oberfläche</b>	Einfach
<b>Schraubenausführung</b>	Stellschraube
<b>Kopfform</b>	Sechskant
<b>Antriebstyp</b>	Sechskant
<b>Korrosionsbeständig</b>	Ja
<b>Anwendung</b>	Bauwesen, Maschinenreparaturen, Gartenmöbel, Heimwerkerprojekte

## Mechanische

<b>Länge</b>	25mm
<b>Edelstahlausführung</b>	A2 304

## Zulassungen

<b>Konformität/Zertifizierung</b>	RoHS-konform
-----------------------------------	--------------



RS Part No.	Thread Size	Length
520217	M8	25mm
520223	M8	30mm
520239	M8	40mm
520245	M8	50mm
520273	M10	25mm
520289	M10	30mm
520295	M10	40mm
520302	M10	50mm
520346	M12	40mm
520352	M12	50mm
520368	M12	60mm
1839124	M12	30mm
1839146	M12	50mm
2632255	M5	40mm

